

Hersteller	Modell (Okularvergrößerung)	Kameramontage	Längenzuwachs der Spaltlampe	Artikel-Nr.
Argus	SL-5000 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
	HV 30 (12,5 x) HV 50 (12,5 x) HV 4000 (12,5 x)	nach oben	33,6 mm	69200
Bobes	2070 (15 x)	nach unten	33,6 mm	69200
BON	SL-75 ELITE (12,5 x) SL-75 (12,5 x) SL-85 (12,5 x) DIGIPRO2	nach unten	36,6 mm 33,6 mm	69280 / 69200 je nach Baujahr
Burton	860 (15 x)	nach unten	33,6 mm	69200
CSO	SL-980 (12,5 x) SL-990 (12,5 x) SL 9900	nach unten	36,6 mm	69280 / 69200 je nach Baujahr
Essilor	SL-500 SL-550	nach unten	36,6 mm	69200
Haag-Streit	BQ 900 (12,5 x)	nach oben	38,0 mm	69220
HAI	SL-5000 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Huvitz	HS-5000/HIS-5000 (12,5 x) HS-5500 (12,5 x) HS-7000/HS-7500 (12,5 x)	nach unten	36,6 mm	69280
Inami	Classicus L-0179 / L-0179 Z (15 x) Classicus L-0219 (12,5 x) L-0187 / L-0240 (15 x) L-0189 / L-0229 (12,5 x) L-0229-E (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
	L-0392 (ATTO) (12,5 x) L-0393 (ATTO) (15 x)	nach oben	33,6 mm	69210
Keeler	SL-40H (12,5 x) Symphony (12,5 x)	nach unten	34,7 mm	69330
Luxvision	SL-1400 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Marco	Ultra G2 (16 x) Ultra G4 (16 x)	nach oben	33,6 mm	69210
	Ultra G5 (16 x)/Ultra G5 Zoom (16 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Mediworks	S350S (12,5 x) S350C (12,5 x) S350 (12,5 x) S360 (12,5 x) S360S (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Nidek	SL-1600 (10 x / 16 x) SL-1800 (12,5 x) SL-2000 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Nikon	FS-3 (12,5 x) FS-2 (12,5 x)	nach unten	32,7 mm	69310
OCULUS	SL-IC4 / IC4 D (12,5x) SL-IC5 / IC5 D (12,5x)	nach unten	34,7 mm	69330
Reichert	Xcel-255 (12,5 x) Xcel-200/250/400/700 (12,5 x)	nach unten nach unten	36,5 mm 36,6 mm	69300 69280
Righton	RS-1000 (12,5 x)	nach unten	32,7 mm	69310
Rodenstock	RO-2000 (10 x)	nach unten	46,6 mm	69270
	RO-3001 (12,5 x)	nach oben	46,6 mm	69270
	RO-3000 (12,5 x) RO-4000 (12,5 x) RO-5000 (16 x)	nach unten	41,2 mm	69260
	RSL 4500digital RSL 5000digital	nach unten	34,7 mm	69330
Shin Nippon	SL-203 (15 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Takagi	SM-2 (16 x) SM-4 (16 x)	nach oben	33,6 mm	69210
	SM-70 (16 x) SM-90 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
	300XL (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
	700GL (16 x)	nach unten	33,6 mm	69200
	4ZL (10 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Tomey	TSL-3000 (15 x)	nach unten	33,6 mm	69200

Hersteller	Modell (Okularvergrößerung)	Kameramontage	Längenzuwachs der Spaltlampe	Artikel-Nr.
Topcon	SL-2D/ZE (12,5 x) SL-2E (12,5 x)	nach oben	33,9 mm	69230
	SL-4F SL-7F SL-2G (12,5 x)	nach oben	33,6 mm	69210
	SL-2F/D7/7F/D701 (12,5 x)	nach oben	33,6 mm	69210
	SL-D2/D4/D4Z/D5 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
	SL-5D/6E (12,5 x)	nach unten	36,9 mm	69290
Woodlyn	HR3 (15 x) HR5 (12,5 x)	nach unten	33,6 mm	69200
Zeiss	30 SL (12,5 x / 10 x) SL 220 (12,5 x)	nach unten nach unten	33,6 mm 33,6 mm	69200 69200
	20 SL (12,5 x / 10 x) SL 100 /16 (16 x) SL 125 /16 (16 x)	nach oben nach oben nach oben	33,6 mm 33,6 mm 33,6 mm	69210 69210 69210
	SL 120 (10 x / 12,5 x)	nach oben	37,4 mm	69240
	SL 130 (10 x / 12,5 x) SL 160 (10 x / 12,5 x)	nach unten	37,4 mm	69250
	SL 800 (10 x)	nach unten	44,0 mm	69340
66 vision	YZ5S (12,5x) YZ5F1 (12,5x) YZ5G (12,5x) YZ5X1 (12,5x)	nach unten	33,6 mm	62000

Die ImageCam® 3 ist **NICHT** adaptierbar an folgende Spaltlampen:

Hersteller	Modell
BON	SL-72 SL-2 E SL-Zoom SL-63
Burton	800 830 835
CSO	SL-901/R 980 Zoom / 990 Zoom
Haag-Streit	BM 900 BM 900V BC 900 BD 900 BP 900
Inami	Classicus L-0169 L-0185 L-0391 (ATTO)
Marco	2b 5
Mentor	BM-900 Version
Nidek	SL-250 SL-450
Nikon	NS-1
Reichert	Prelude Model 12521 Prelude Model 12522
Rodenstock	RO-1000
Shin Nippon	SL-45 SL-102
Takagi	SM-10N / -30N
Tomey	TSL-1000 TSL-2000
Topcon	SL-1E SL-3D
Woodlyn	HR1
Zeiss	10 SL SL 105 SL 115
Zeiss Jena DDR Modelle	RSL-110 RSL-180

WWW.OCULUS.DE



OCULUS ist zertifiziert gemäß ISO 13485 MDSAP und (EU) 2017/745 (MDR)

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de